


**Щекер**  
**NOCC-M-S-SCRJG2PP-C5-PN**  
Номер на част: 5195381

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                            | Стойност                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Съответства на стандарта                  | IEC 61754-24                                          |
| Протокол                                  | Ethernet<br>PROFINET LWL                              |
| Допълнителни функции                      | отговаря на изискванията съгласно AIDA                |
| Честота на свързване                      | 100                                                   |
| Кабелен извод                             | прав                                                  |
| Тегло на продукта                         | 84 g                                                  |
| Оптична връзка 1, вид свързване           | Щекер                                                 |
| Оптична връзка 1, конструкция             | ъглов                                                 |
| Оптична връзка 1, технология на свързване | SC-RJ съгласно IEC 61754-24                           |
| Оптична връзка 1, брой полюси/жила        | 2                                                     |
| Оптична връзка 1, заети полюси/жила       | 2                                                     |
| Оптична връзка 1, схема на свързване      | 00995772                                              |
| Оптична връзка 1, вид закрепване          | Push-Pull с блокиране срещу непреднамерено издърпване |
| Оптична връзка 1, диаметър на накрайника  | 2.5 mm                                                |
| Оптична връзка 2, технология на свързване | Притискаща гайка                                      |
| Въртящ момент на затягане                 | 0.42 Nm                                               |
| Диаметър на жилото                        | 0.98 mm...1 mm                                        |
| Тип жило                                  | Полимерни влакна                                      |
| Дължина на вълната                        | 650 nm                                                |
| Противопожарно изпитване                  | UL94 V-0                                              |
| Диаметър на кабела                        | 5.5 mm...10 mm                                        |
| Клас защита                               | IP65<br>IP67                                          |
| Указание относно класа на защита          | в монтирано състояние                                 |
| Температура на околната среда             | -25 °C...70 °C                                        |
| Температура на лагера                     | -40 °C...70 °C                                        |
| Сертификат за LABS                        | VDMA24364-A1-L                                        |
| Указание за материала                     | Съответствие с RoHS                                   |
| Клас на устойчивост на корозия KBK        | 1 - ниска опасност от корозия                         |
| Материал на тялото                        | Цинкова отливка под налягане, с никелово покритие     |
| Цвят на тялото                            | сребрист                                              |

| Характеристика           | Стойност    |
|--------------------------|-------------|
| Материал на уплътненията | NBR<br>TPE  |
| Материал на накрайника   | Медна сплав |