

Контролен елемент VAOH-P15-H13

Номер на част: 5196471

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	20 mm
Ø на буталото	50 mm
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане	1 бар
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Тегло на продукта	1350 g
Пневматична връзка 1	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS