

Шлаух
PUN-V0-8X1,25-RT
Номер на част: 525451

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	8 mm
радиус на огъване в зависимост от дебита	37 mm
Вътрешен Ø	5.7 mm
Мин. радиус на огъване	18 mm
Характеристики на шлауха	подходяща верига кабеловодеща
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 бар...7 бар -13.775 psi...101.5 psi
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Указание относно работното налягане	Вода: макс. 0,6 MPa при макс. 50 °C
Одобрение	TÜV
Орган, издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Противопожарно изпитване на материала	UL94 V-0 (3 mm) UL94 V-2 (0,75 mm)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-35 °C...60 °C
Указание за температурата на околната среда	използване без налягане до 90 °C
Тегло на продукта по дължина	0.031 kg/m
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 8 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 6 mm с холендрова гайка за щекерен нипел с вътрешен Ø 6 mm
Цвят	червен
Указание за цвета	отклонение от стандартния цвят поради защита от пламък
Твърдост по Шор	D 54 +/-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	TPE-U(PU)