

# Шлаух PUN-V0-10X1,5-GE

Номер на част: 525460

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Външен Ø                                     | 10 mm                                                                    |
| радиус на огъване в зависимост от дебита     | 54 mm                                                                    |
| Вътрешен Ø                                   | 7 mm                                                                     |
| Мин. радиус на огъване                       | 20 mm                                                                    |
| Характеристики на шланга                     | подходяща верига кабеловодеща                                            |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 бар...7 бар<br>-13.775 psi...101.5 psi     |
| Зависещо от температурата работно налягане   | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi        |
| Указание относно работното налягане          | Вода: макс. 0,6 MPa при макс. 50 °C                                      |
| Одобрение                                    | TÜV                                                                      |
| Орган, издаващ сертификати                   | B 013277 0506 00                                                         |
| Работен флуид                                | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (течна, без лед) |
| Противопожарно изпитване на материала        | UL94 V-0 (3 mm)<br>UL94 V-2 (0,75 mm)                                    |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B2-L                                                           |
| Температура на околната среда                | -35 °C...60 °C                                                           |
| Указание за температурата на околната среда  | използване без налягане до 90 °C                                         |
| Тегло на продукта по дължина                 | 0.051 kg/m                                                               |
| Пневматична връзка                           | за щекерна връзка с външен Ø 10 mm                                       |
| Цвят                                         | жълт                                                                     |
| Указание за цвята                            | отклонение от стандартния цвят поради защита от пламък                   |
| Твърдост по Шор                              | D 54 +/-3                                                                |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на шланга                           | TPE-U(PU)                                                                |