

Шлаух PAN-V0-6X1-GN

Номер на част: 525470

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	8 mm
Външен диаметър за съединител	6 mm
радиус на огъване в зависимост от дебита	30 mm
Вътрешен Ø	4 mm
Мин. радиус на огъване	13 mm
Характеристики на шлауха	подходяща верига кабеловодеща
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 бар...3 бар -13.775 psi...43.5 psi
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 бар...12 бар -13.775 psi...174 psi
Указание относно работното налягане	Минерално масло: макс. 0,3 MPa при макс. 90 °C Вода: макс. 0,3 MPa при макс. 90 °C
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Минерално масло Вода (течна, без лед)
Противопожарно изпитване на материала	UL94 V-0 (обвивка)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-30 °C...90 °C
Тегло на продукта по дължина	0.049 kg/m
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 6 mm
Цвят	зелен
Твърдост по Шор	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	PA12-P PVC-P