

Закрепване CRSMB-8-32/100

Номер на част: 525565

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	8
Конструкция	за кръгъл цилиндър
Монтажно положение	произволно
за Ø на буталото	Ø 32 - Ø 100
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Клас защита	IP65 IP68 IP69K
Температура на околната среда	-40 °C...90 °C
Тегло на продукта	3 g
Начин на закрепване	залепване
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминий, анодиран TPE-U (PU)