

Bus-връзка
FBSD-KL-2X5POL
Номер на част: 525635

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	с отвор
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	20 g
Електрическо присъединяване	5-полюсно/5-полюсно Куплунг ъглов/клема с винт
Диапазон на работното напрежение DC	24 V
Допустим ток	12 A
Сечение на връзката	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Клас защита	IP20
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на тялото	POLYAMID
Цвят на тялото	черен
Материал щекерни контакти	Бронз златно покритие