

Приставка за междинна позиция SLG-Z-8/12-A

Номер на част: 525680

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Упор, изпълнен като ротационна задвижваща система на принципа зъбна рейка/пиньон
Разпознаване на позиция	за датчик
Работно налягане	1 бар...8 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	33.5 g
Начин на закрепване	с проходен отвор и щифт пасван
Пневматична връзка	M3
Материал на упорите	Стомана с никелово покритие
Материал на уплътненията	PUR
Материал на тялото	Алуминий твърдо анодиран