

# Вакуумен засмуквател ESS-60-GT-G1/4-I

Номер на част: 525981

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                    | Стойност                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Компенсатор на височина държач за смукателна чаша | 6 mm                                               |
| Мин. радиус на заготовката                        | 75 mm                                              |
| Номинален диаметър                                | 2.5 mm                                             |
| Диаметър на смукателната чаша с държач            | 60 mm                                              |
| Обем на смукателната чаша с държач                | 11.3 cm <sup>3</sup>                               |
| Монтажно положение                                | произволно                                         |
| Форма на смукателната чаша с държач               | кръгла дълбока                                     |
| Работно налягане                                  | -0.95 бар...0 бар                                  |
| Номинално работно налягане                        | -0.7 бар                                           |
| Работен флуид                                     | атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:...] |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                | 2 - умерена опасност от корозия                    |
| Сертификат за LABS                                | VDMA24364-A1-L                                     |
| Температура на околната среда                     | -10 °C...80 °C                                     |
| Сила на задържане при номинално работно налягане  | 134 Б                                              |
| Напечна сила при номинално работно налягане       | 37 Б                                               |
| Тегло на продукта                                 | 19.5 g                                             |
| Начин на закрепване                               | чрез връзка за вакуум                              |
| Връзка за вакуум                                  | G1/4                                               |
| Цвят                                              | червено-кафяв                                      |
| Твърдост по Шор                                   | 72 +/- 5                                           |
| Материал резбова шийка                            | Алуминиева ковка сплав                             |
| Указание за материала                             | Съответствие с RoHS                                |
| Материал на смукателната чаша с държач            | Vulkollan®                                         |