

Вакуумен засмуквател ESS-40-BT-M10

Номер на част: 525990

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Компенсатор на височина държач за смукателна чаша	9 mm
Мин. радиус на заготовката	35 mm
Номинален диаметър	2.5 mm
Диаметър на смукателната чаша с държач	40 mm
Обем на смукателната чаша с държач	9.8 cm ³
Монтажно положение	произволно
Присвояване държач за смукателна чаша	Размер 5
Форма на смукателната чаша с държач	кръгъл силфон 1,5
Работно налягане	-0.95 бар...0 бар
Номинално работно налягане	-0.7 бар
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:...]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	59 Б
Напречна сила при номинално работно налягане	22 Б
Тегло на продукта	19 g
Начин на закрепване	чрез връзка за вакуум
Връзка за вакуум	M10
Цвят	червено-кафяв
Твърдост по Шор	72 +/- 5
Материал резбова шийка	Алуминиева ковка сплав
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	Vulkollan®