

Цилиндър късоходов ADVC-4-5-P

Номер на част: 526898

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ход	5 mm
Ø на буталото	4 mm
Демпфериране	еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Монтажно положение	произволно
Начин на функциониране	двойнодействащ
Конструктивна структура	Бутало Бутален прът
Разпознаване на позиция	без
Работно налягане	0.2 MPa...0.8 MPa 2 бар...8 бар 29 psi...116 psi
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход	5.7 Б
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред	7.5 Б
Движеща се маса	0.25 g
Тегло на продукта	4.2 g
Начин на закрепване	с отвор с принадлежности по избор:
Пневматична връзка	M3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал на уплътненията	HNBR NBR
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал на буталния прът	Алуминиева ковка сплав анодиран