


Разпределител с педал и фиксация FPB-5-1/4

Номер на част: 526985

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	5/2 бистабилен
Начин на задействане	ръчен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	550 l/min
Пневматична работна връзка	G1/4
Работно налягане	-0.95 бар...10 бар
Конструктивна структура	Седло тарелка
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Номинален диаметър	7 mm
Монтажно положение	произволно
Вид управление	директно
Посока на потока	не е реверсивна
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Сила на задействане	67.5 Б
Тегло на продукта	725 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Пневматична връзка 3	G1/4
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане