

Манометър MA-27-160-M5-PSI

Номер на част: 527405

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Диапазон на показанията	0 psi...160 psi
Номинален размер на манометъра	27
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Конструктивна структура	Манометър с Бурдонова тръба
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Работен флуид	Инертни газове неутрални течности
Указание за работен/управляващ флуид	без ацетилен без кислород
Работно налягане	0 МПа...1.1 МПа 0 бар...11 бар 0 psi...159.5 psi
Коефициент на променливо натоварване	0.66
Точност на измерване клас	4
Клас защита	IP43
Температура на флуида	0 °C...60 °C
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Присъединителна позиция	Централно на задната страна
Пневматична връзка	M5
материали в контакт с флуида	Месинг
Материал резбова шийка	Месинг
Материал на тялото	POLYAMID
Материал контролен прозорец	PS
Цвят на тялото	черен
Тегло на продукта	11 g

Характеристика	Стойност
Скала	Единична скала рSI (външно)