

Фин филтър MS6N-LFM

Номер на част: 527671

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Серия	MS
Размер	6
Конструктивна структура	Фиброфилтър
Финоста на филтрация	0.01 Em...1 Em
Кондензотделител	напълно автоматичен напълно автоматичен, с електрическо управление ръчно с бутон ръчно завъртащ се полуавтоматичен
Работно налягане	0 МПа...2 МПа 0 бар...20 бар 0 psi...290 psi
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Инертни газове
Клас за чистота на въздуха на изхода	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [3:-:2] Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [5:-:3]
Защита на обвивката	Пластмасова предпазна чаша интегрирана като метален корпус
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Индикатор за диференциално налягане	Оптичен дисплей със сензор за налягане
Одобрение	с UL us - Recognized (OL)
Начин на закрепване	по избор: Вграждане проводник с принадлежности
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал на филтъра	Боросиликатни влакна
Материал на уплътненията	NBR
Указание за материала	Съответствие с RoHS