


Филтър MS4-LF-1/4-CRM

Номер на част: 529395

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	5 Em
Кондензотделител	ръчно завъртащ се
Конструктивна структура	Синтерован филтър с центробежен сепаратор
Защита на обвивката	Пластмасова предпазна чаша
Степен на отделяне на конденз	75 %
Работно налягане	0 бар...14 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1300 l/min
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Клас за чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Размер на порите	5 Em
Тегло на продукта	189 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева отливка под налягане
Материал на уплътненията	NBR
Материал на филтъра	PE
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал чаша	PC

Характеристика	Стойност
Материал на разделителната тарелка	РОМ