

Омаслител MS4-LOE-1/8-R

Номер на част: 529413

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Конструктивна структура	Пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество за пълнене с масло	30 cm ³
Защита на обвивката	Пластмасова предпазна чаша
Работно налягане	1 бар...12 бар
Минимален дебит за функцията на омаслителя	40 l/min
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1100 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Вискозитет на маслото	ISO VG 32
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	194 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Пневматична връзка 1	G1/8
Пневматична връзка 2	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал чаша	PC