


Фланец за мотор EAMF-A-64A/B-70A

Номер на част: 529945

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	160 g
Код на интерфейс мотор In	70A
Код на интерфейс тяло на куплунг	64A 64B
Указание за материала	Съответствие с RoHS