


Регулатор на налягане MS6-LR-3/8-D6-AS-Z

Номер на част: 530004

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване заключване с принадлежности
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Регулатор на налягане с манометър
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с компенсация на предварителното налягане с вторично обезвъздушаване
Индикатор за налягане	с манометър
Работно налягане	0.8 бар...20 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.3 бар...7 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.25 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	5800 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	730 g
Начин на закрепване	Вграждане преден блок Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Пневматична връзка 1	G3/8
Пневматична връзка 2	G3/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал контролен елемент	POLYAMID POM

Характеристика	Стойност
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал на мембраната	NBR
Материал на разделителната тарелка	POM