

Куплунг
ЕАМС-В-15-22-5-5
Номер на част: 530085

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	5 mm
Монтажен диаметър 2	5 mm
Размер	15
Номинална дължина	22 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	12000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	0.13 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	1 Nm
Тегло на продукта	6 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS