


Филтър MS6N-LF-1/2-ERM

Номер на част: 531520

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	40 Em
Кондензотделител	ръчно завъртащ се
Конструктивна структура	Синтерован филтър с центробежен сепаратор
Защита на обвивката	Пластмасова предпазна чаша
Степен на отделяне на конденз	75 %
Работно налягане	0 бар...20 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	4100 l/min
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Клас за чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Размер на порите	40 Em
Тегло на продукта	600 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Пневматична връзка 1	1/2 NPT
Пневматична връзка 2	1/2 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на филтъра	PE
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал чаша	PC
Материал на разделителната тарелка	POM

