

## Куплунг тип "бърза връзка" KD4-1/2-I

Номер на част: 531638

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Номинален диаметър                                          | 7.2 mm                                                              |
| Работно налягане пълен температурен диапазон                | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 бар...12 бар<br>-13.775 psi...174 psi |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 257 l/min...1332 l/min                                              |
| Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778               | 278.6 l/min...1443.9 l/min                                          |
| Работен флуид                                               | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна работа в омаслено състояние                                |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 1 - ниска опасност от корозия                                       |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Температура на околната среда                               | -10 °C...60 °C                                                      |
| Номинален въртящ момент на затягане                         | 32.5 Nm                                                             |
| Допуск за номинален въртящ момент на затягане               | ± 20 %                                                              |
| Тегло на продукта                                           | 86 g                                                                |
| Пневматична връзка 1                                        | Вътрешна резба G1/2                                                 |
| Указание за материала                                       | Съответствие с RoHS                                                 |
| Материал на уплътненията                                    | NBR                                                                 |
| Материал на пружината                                       | високолегирана стомана, неръждаема                                  |
| Материал на тялото                                          | Месинг, никелиран                                                   |
| Материал на резбови елемент                                 | Месинг, никелиран                                                   |
| Материал вътрешен пръстен                                   | Месинг                                                              |
| Материал осигурителна пружинна шайба                        | високолегирана стомана, неръждаема                                  |
| Материал на щифтовете                                       | високолегирана стомана неръждаема                                   |
| Материал на тялото на вентил                                | Месинг                                                              |
| Материал отблорираща втулка                                 | PP                                                                  |