


## Куплунг тип "бърза връзка" KS4-CK-9

Номер на част: 531683

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Номинален диаметър                                          | 7.4 mm                                                              |
| Работно налягане пълен температурен диапазон                | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 бар...12 бар<br>-13.775 psi...174 psi |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 725 l/min...1197 l/min                                              |
| Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778               | 785.9 l/min...1297.5 l/min                                          |
| Работен флуид                                               | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Указание за работен/управляващ флуид                        | Възможна работа в омаслено състояние                                |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 1 - ниска опасност от корозия                                       |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Температура на околната среда                               | -10 °C...60 °C                                                      |
| Тегло на продукта                                           | 26 g                                                                |
| Пневматична връзка 1                                        | за щекерен нипел с вътрешен Ø 9 mm с холендрова гайка               |
| Материал на холендровата гайка                              | Алуминиева ковка сплав, анодирана                                   |
| Указание за материала                                       | Съответствие с RoHS                                                 |
| Информация за материала                                     | Месинг, никелиран                                                   |