


Регулатор на налягане MS4N-LRB-1/4-D7-A8-AS

Номер на част: 531794

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване заклучване с принадлежности
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	директно управляем мембранен регулиращ вентил с непрекъснато захранване с налягане
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток
Индикатор за налягане	G1/8 подготвен
Работно налягане	0.8 бар...14 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.5 бар...12 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.25 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1500 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	222 g
Начин на закрепване	Вграждане преден блок Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Пневматична връзка 1	1/4 NPT
Пневматична връзка 2	1/4 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS

Характеристика	Стойност
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева отливка под налягане
Материал контролен елемент	POLYAMID POM
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал на мембраната	NBR