

Щекер
FBS-SUB-9-GS-DP-B
Номер на част: 532216

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	20 mm
Височина	62 mm
Дължина	61 mm
Протокол	PROFIBUS
Контролни елементи	DIL превключвател
Допълнителни функции	Изключване на продължаващия Bus сегмент
Тегло на продукта	60 g
Bus-интерфейс	2x 2 пружинни клеми
Допустим диаметър на кабела	5 mm...10 mm
Клас защита	IP65 IP67 в монтирано състояние съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	95 % без кондензация
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Материал на холендровата гайка	Месинг
Материал на винтовете	Стомана
Материал на уплътненията	NBR