

Флексо-куплунг FK-10-32

Номер на част: 532703

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	10
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	15 g
	0.53 oz
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал втулка	Стомана поцинкована
Материал на тялото	Стомана поцинкован
Материал на щифта	Циментируема стомана
Материал на сферичната шайба	Циментируема стомана
Материал на гайките	Стомана поцинкован