

## L-соединител за шланг QBL-M5-3/16-U-M

Номер на част: 533230

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                                | Стойност                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Размер                                        | Стандартно                                                     |
| Номинален диаметър                            | 0.118 инча                                                     |
| Вид на уплътнението на резбовата шийка        | Пръстен уплътнителен                                           |
| Конструкция                                   | L-форма                                                        |
| Размер на опаковката                          | 10                                                             |
| Работно налягане пълнен температурен диапазон | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 бар...10 бар<br>13.775 psi...145 psi |
| Морска класификация                           | вж. сертификата                                                |
| Работен флуид                                 | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                 |
| Указание за работен/управляващ флуид          | Възможна работа в омаслено състояние                           |
| Клас на устойчивост на корозия KBK            | 1 - ниска опасност от корозия                                  |
| Сертификат за LABS                            | VDMA24364 зона III                                             |
| Температура на околната среда                 | 0 °C...60 °C                                                   |
| Номинален въртящ момент на затягане           | 0.5 Nm                                                         |
| Допуск за номинален въртящ момент на затягане | ± 10 %                                                         |
| Тегло на продукта                             | 0.31 oz                                                        |
| Начин на закрепване                           | Външен шестостен SW10                                          |
| Пневматична връзка 1                          | Външна резба M5                                                |
| Пневматична връзка 2                          | за шланг с външен Ø 3/16"                                      |
| Температура на околната среда по Фаренхайт    | 32 AF...140 AF                                                 |
| Цвят на освобождаващия пръстен                | сив                                                            |
| Указание за материала                         | Съответствие с RoHS                                            |
| Материал на тялото                            | PBT                                                            |
| Материал на уплътнението на резбата           | NBR                                                            |
| Материал на освобождаващия пръстен            | POM                                                            |
| Материал на сегмента скоба за шланг           | високолегирана стомана, неръждаема                             |