

T-съединител
QBT-M5-3/16-U-M
Номер на част: 533249

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Номинален диаметър	0.118 инча
Вид на уплътнението на резбовата шийка	Пръстен уплътнителен
Конструкция	T-форма
Размер на опаковката	10
Работно налягане пълнен температурен диапазон	0.095 MPa...1 MPa 0.95 бар...10 бар 13.775 psi...145 psi
Морска класификация	вж. сертификата
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Номинален въртящ момент на затягане	0.5 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 10 %
Тегло на продукта	0.42 oz
Начин на закрепване	Външен шестостен SW10
Пневматична връзка 1	Външна резба M5
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 3/16"
Температура на околната среда по Фаренхайт	32 AF...140 AF
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	PBT
Материал на уплътнението на резбата	NBR
Материал на освобождаващия пръстен	POM
Материал на сегмента скоба за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема