

**Спирален шлаух**  
**PUN-10X1,5-SG-6-BL-1/4**  
Номер на част: 533465

**FESTO**



**Техническа информация**

| Характеристика                                | Стойност                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Работна дължина                               | 6 m                                             |
| Външен Ø                                      | 9.5 mm                                          |
| Дължина на блока                              | 1.317 m                                         |
| радиус на огъване в зависимост от дебита      | 50 mm                                           |
| Вътрешен Ø                                    | 6.4 mm                                          |
| Диаметър на намотката                         | 42 mm                                           |
| Брой намотки                                  | 66                                              |
| Зависещо от температурата работно налягане    | -0.95 бар...15 бар                              |
| Работен флуид                                 | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Клас на устойчивост на корозия KBK            | 1 - ниска опасност от корозия                   |
| Сертификат за LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Температура на околната среда                 | -40 °C...60 °C                                  |
| Номинален въртящ момент на затягане           | 11 Nm                                           |
| Допуск за номинален въртящ момент на затягане | ± 20 %                                          |
| Тегло на продукта                             | 430 g                                           |
| Пневматична връзка 1                          | Външна резба G1/4                               |
| Пневматична връзка 2                          | Външна резба G1/4                               |
| Цвят                                          | син                                             |
| Твърдост по Шор                               | A 87 +/-3                                       |
| Материал на присъединителната резба           | Месинг<br>никелово покритие                     |
| Материал на осигуряването изкълчване          | POM                                             |
| Материал на шлауха                            | TPE-U(PU)                                       |