

Присъединителна плоча CDSV5.0-AS-1/8

Номер на част: 534434

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Макс. брой места за разпределители	1
Номинално работно напрежение DC	24 V
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на флуида	-5 °C...50 °C
Ниво на звуково налягане	75 dB(A)
Клас защита	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	690 g
Електрическо присъединяване	Кабел
Начин на закрепване	с отвор с вътрешна резба
Връзка отвор за дишане	M5
Връзка за управляващ изходящ въздух 82/84	M5
Връзка за управляващ въздух 12	M5
Връзка за управляващ въздух 14	M5
Пневматична връзка 1	G1/8
Пневматична връзка 2	G1/8
Пневматична връзка 3	G1/8
Пневматична връзка 4	G1/8
Пневматична връзка 5	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS