


Прецизен регулатор на налягане MS6N-LRPB-1/2-D4-A8-BI

Номер на част: 534940

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	предуправляем прецизен мембранен регулиращ вентил
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с вторично обезвъздушаване
Индикатор за налягане	G1/8 подготвен
Работно налягане	0.1 МПа...1.4 МПа 1 бар...14 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.05 бар...2.5 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.02 бар
Дебит вторично обезвъздушаване	450 l/min
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	2300 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	850 g
Начин на закрепване	Вграждане преден блок Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Пневматична връзка 1	1/2 NPT
Пневматична връзка 2	1/2 NPT
Пневматична връзка 3	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	Алуминий