

# Филтър-регулатор MS12N-LFR

Номер на част: 535025

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                                                                                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                               | 12                                                                                                                   |
| Серия                                | MS                                                                                                                   |
| Фиксатор на задействането            | Въртящ бутон със заключване<br>Въртящ се бутон с вградена ключалка<br>заключване с принадлежности                    |
| Монтажно положение                   | вертикално +/- 5°                                                                                                    |
| Кондензотделител                     | напълно автоматичен<br>напълно автоматичен, с електрическо управление<br>ръчно с бутон<br>ръчно завъртащ се          |
| Конструктивна структура              | Филтър-регулатор с манометър                                                                                         |
| Степен на отделяне на конденз        | 75 %                                                                                                                 |
| Индикатор за налягане                | с манометър                                                                                                          |
| Макс. хистерезис на налягането       | 0.4 бар                                                                                                              |
| Работен флуид                        | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Инертни газове |
| Клас на устойчивост на корозия KBK   | 2 - умерена опасност от корозия                                                                                      |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                    |
| Температура на лагерта               | -10 °C...60 °C                                                                                                       |
| Клас за чистота на въздуха на изхода | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]<br>Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                   |
| Температура на флуида                | -10 °C...60 °C                                                                                                       |
| Температура на околната среда        | -10 °C...60 °C                                                                                                       |
| Начин на закрепване                  | Вграждане проводник<br>с принадлежности<br>по избор:                                                                 |
| Материал на тялото                   | Алуминиева отливка под налягане                                                                                      |
| Материал чаша                        | Алуминиева ковка сплав                                                                                               |