

Филтър MS12N-LF

Номер на част: 535026

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	12
Серия	MS
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Кондензотделител	напълно автоматичен напълно автоматичен, с електрическо управление ръчно с бутон ръчно завъртащ се
Конструктивна структура	Синтерован филтър с центробежен сепаратор
Степен на отделяне на конденз	75 %
Работно налягане	0.8 бар...20 бар
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Инертни газове
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Начин на закрепване	по избор: Вграждане проводник с принадлежности
Пневматична връзка 1	вътрешна
Пневматична връзка 2	вътрешно
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал чаша	Алуминиева ковка сплав