

Разпределител за плавно покачване на налягането MS12N-DE

Номер на част: 535039

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране
Начин на задействане	електрическо
Монтажно положение	произволно
Ръчно задействане	с фиксация с бутон
Конструктивна структура	Седло бутало
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Вид управление	предуправляем
Захранване с управляващ въздух	вътрешно
Посока на потока	не е реверсивна
Функция на разпределител	2/2
Индикация за положение на превключване	с принадлежности
Работно налягане	3 бар...16 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	25000 l/min...42000 l/min
Продължителност на включване	100%
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...50 °C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Тегло на продукта	3800 g
Индикатор за състояние на сигнала	с принадлежности
Начин на закрепване	по избор: Вграждане проводник с принадлежности
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане