

Фин филтър
MS12-LFM
Номер на част: 535042

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Серия	MS
Размер	12
Конструктивна структура	Фиброфилтър
Кондензотделител	напълно автоматичен напълно автоматичен, с електрическо управление ръчно с бутон ръчно завъртащ се
Работно налягане	0.08 МПа...2 МПа 0.8 бар...20 бар 11.6 psi...290 psi
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал на филтъра	Боросиликатни влакна
Материал чаша	Алуминиева ковка сплав
Указание за материала	Съответствие с RoHS