

Бобина
MSFW-230-50/60-EX
Номер на част: 536934

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Мин. време за затягане	10 мсек
Продължителност на включване	100%
Коефициент на мощност $\cos \{\phi\}$	0.7
Характеристики на бобината	230 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 9,0 VA, задържаща мощност 7,0 VA
Допустими колебания на честотата	+/- 5 %
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX) съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
Взривозащита	Зона 2 (ATEX) Зона 2 (CN) Зона 22 (ATEX) Зона 22 (CN)
Категория ATEX, газ	II 3G
Категория ATEX, прах	II 3D
Начин на взривозащита, газ	Ex nA IIC T4 X Gc
Начин на взривозащита, прах	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Ex-температура на околната среда	-5°C <= Ta <= +40°C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-5 °C...40 °C
Макс. въртящ момент на затягане куплунг	0.4 Nm
Тегло на продукта	55 g
Електрическо присъединяване	3-полюсна Съединители със схема на свързване съгласно стандарт Festo за MSSD-F
Начин на закрепване	с гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал бобина	Термореактивна пластмаса Мед Стомана

Характеристика	Стойност
Материал намотка	Мед