


Разклонителен модул MS6N-FRM-3/8-I

Номер на част: 536978

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Разклонителен модул с възвратна функция
Работно налягане	0 бар...20 бар
Стандартен номинален дебит в основната посока на потока 1->2	5500 l/min
Стандартен номинален дебит извод нагоре	2900 l/min
Стандартен номинален дебит извод надолу	3200 l/min
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...250 V
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...125 V
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	400 g
Пневматична връзка 1	3/8 NPT
Пневматична връзка 2	3/8 NPT
Пневматична връзка 3	1/2 NPT
Пневматична връзка 4	1/2 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане