


Фланец FNC-25

Номер на част: 537248

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Въз основа на стандарт	ISO 21287
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	165 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Стомана поцинкован
Материал на винтовете	Стомана поцинковани