



Усилвател на налягане DPA-40-16

Номер на част: 537274

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ø на буталото	40 mm
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Редуктор с две бутала
Индикатор за налягане	G1/8 подготвен
Изходно налягане 2	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 бар...16 бар 65.25 psi...232 psi
Работно налягане	0.25 MPa...1 MPa 2.5 бар...10 бар 36.25 psi...145 psi
Диапазон на регулиране на налягането	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 бар...16 бар 65.25 psi...232 psi
Входно налягане 1	2.5 бар...10 бар 0.25 MPa...1 MPa 36.25 psi...145 psi
Указание относно диапазона на регулиране на налягането	При максимално натегната пружина на регулатора максималното изходно налягане може да бъде превишено с 40 %.
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	5 °C...60 °C
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Тегло на продукта	1500 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Пневматична връзка 3	M7
Указание за материала	Съответствие с RoHS