


Регулатор на налягане LR-1/4-DB-7-O-MINI

Номер на част: 537643

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Mini
Ширина	44 mm
Серия	DB
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Регулатор на налягане без манометър
Функция на регулатор	с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток
Индикатор за налягане	G1/8 подготвен
Работно налягане	0.1 MPa...1 MPa 1.5 бар...10 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.5 бар...12 бар
Входно налягане 1	1 бар...10 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.5 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	1300 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас за чистота на въздуха на изхода	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на флуида	-5 °C...50 °C
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	150 g
Начин на закрепване	по избор: Вграждане преден блок Вграждане проводник с отвор със крепежен ъгъл
Присъединяване на манометър	G1/8
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4

Характеристика	Стойност
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на въртящия бутон	POM
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID