

Електронен модул VMPA2-FB-EMS-4

Номер на част: 537983

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Диагностика	Ниско напрежение разпределители
Макс. брой места за разпределители	2
Максимален брой бобини на разпределители	4
Вътрешна консумация на ток при товарно напрежение	3 mA
Консумация на вътрешен ток при работно напрежение	8 mA
Номинален начален пусков ток на всяка бобина	99 mA до 24 ms
Номинален ток при намаляване на тока	18 mA след 24 ms
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия (в монтирано състояние)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	20 g
Материал на тялото	POM
Указание за материала	Съответствие с RoHS