

Електронен модул VMPA2-MPM-EMM-2

Номер на част: 537985

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Макс. брой места за разпределители	2
Максимален брой бобини на разпределители	2
Номинален начален пусков ток на всяка бобина	100 mA до 30 ms
Номинален ток при намаляване на тока	20 mA след 30 ms
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия (в монтирано състояние)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	20 g
Материал на тялото	POM
Указание за материала	Съответствие с RoHS