

Кондензотделител PWEA-AC-7A

Номер на част: 538680

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на действие	електрическо
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Ръчно действие	с бутон
Кондензотделител	напълно автоматичен
Конструктивна структура	външен електрически напълно автоматичен
Измервана величина	Ниво на пълнене
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Контролни елементи	Клавиатура сензитивна с бутон за изпитване
Индикатор за работна готовност	Светодиод
Индикатор за състояние на превключване	Светодиод
Работно налягане	0.8 бар...16 бар
Алармен изход	изпълнен като контакт
Номинално работно напрежение AC	230 V
Номинална мощност кондензотделител	2 00
Мрежова честота	50 Hz...60 Hz
Одобрение	C-Tick
Маркировка KC	KC-EMV
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Температура на флуида	1 °C...60 °C
Клас защита	IP65 съгласно IEC 60529 III
Температура на околната среда	1 °C...60 °C

Характеристика	Стойност
Тегло на продукта	700 g
Електрическо присъединяване	Клема с винт
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Връзка за източване на кондензат	РК-8
Пневматична връзка	G1/2
Материал на резервоара за конденз	Алуминиева ковка сплав
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Пластмаса