


Закрепване SMBR-8-8/100-S6

Номер на част: 538937

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	8
Конструкция	за Т-жлеб
Монтажно положение	произволно
за Ø на буталото	Ø 8 - Ø 100
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините
Температура на околната среда	-20 °C...120 °C
Тегло на продукта	20 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав анодиран високолегирана стомана, неръждаема
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема