


Заглушител за филтър LFU-1/4

Номер на част: 539132

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	G1/4
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	1 Em
Кондензотделител	ръчно завъртащ се
Работно налягане	0 МПа...1.6 МПа 0 бар...16 бар 0 psi...232 psi
Дебит спрямо атмосфера	4000 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Намаляване на шума	Редуциране с 40 dB
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ниво на звуково налягане	78 dB(A)
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	190 g
Пневматична връзка	G1/4
Материал на тялото	PP