

Профил
HMIA-E07- -
Номер на част: 539379

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Макс. дължина на профила	3000 mm
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Тегло на продукта по дължина	2.34 kg/m
Материал на адаптора	Алуминиева ковка сплав анодирани