



Dum
my

Техническа информация

Характеристика	Стойност
Честота на свързване	50
Кабелен извод	Ъглов
Указание за кабелния извод	може да се завърта на 180°
Тегло на продукта	35 g
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	Ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Схема на свързване форма В съгласно промишлен стандарт 11 mm
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт M3
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	Клема с винт
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...250 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...250 V
Допустим ток при 40°C	6 A
Устойчивост на импулсно напрежение	2 kV
Свързване на защитния проводник	налична
Кабелна връзка	M16x1,5
Диаметър на кабела	6 mm...8 mm
Номинално сечение на проводника	0.75 mm ²
Клас защита	IP65
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-20 °C...115 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	Подсилен с POLYAMID
Цвят на тялото	черен
Материал на уплътненията	HNBR