

**Куплунг  
MSSD-V-M16**  
Номер на част: 539713

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                | Стойност                                                                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Честота на свързване          | 50                                                                                        |
| Начин на закрепване           | върху електромагнитен разпределител с централен винт М3                                   |
| Монтажно положение            | произволно                                                                                |
| Тегло на продукта             | 35 g                                                                                      |
| Електрическо присъединяване   | 3-полюсна<br>Куплунг ъглов<br>Форма В<br>съгласно DIN EN 175301-803<br>четириъгълна форма |
| Кабелна връзка                | M16                                                                                       |
| Допустим диаметър на кабела   | 6 mm...8 mm                                                                               |
| Сечение на връзката           | 0.75 mm <sup>2</sup>                                                                      |
| Клас защита                   | IP65<br>съгласно IEC 60529                                                                |
| Температура на околната среда | -20 °C...115 °C                                                                           |
| Сертификат за LABS            | VDMA24364-B2-L                                                                            |
| Материал на тялото            | Подсилен с POLYAMID                                                                       |
| Материал на уплътненията      | HNBR                                                                                      |