


## Задвижване за сферичен кран VZPR-BPD-22-R12

Номер на част: 540512

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                                      | Стойност                                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Конструктивна структура                             | 2-ходов сферичен кран<br>Въртящо задвижване |
| Начин на задействане                                | електрическо<br>пневматично                 |
| Монтажно положение                                  | произволно                                  |
| Начин на закрепване                                 | CNOMO<br>с вътрешна резба                   |
| Присъединяване арматура                             | Rp1/2                                       |
| Индикация за положение на превключване              | Посока на копчето = посока на потока        |
| Номинален диаметър DN                               | 15                                          |
| Работно налягане задвижване                         | 1 бар...8.4 бар                             |
| Номинално налягане наклонена спирателна арматура PN | 40                                          |
| Температура на флуида                               | -20 °C...150 °C                             |
| Температура на околната среда                       | -20 °C...80 °C                              |
| Сертификат за LABS                                  | VDMA24364 зона III                          |
| Тегло на продукта                                   | 1200 g                                      |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                  | 1 - ниска опасност от корозия               |