


Задвижване за сферичен кран VZPR-BPD-22-R34

Номер на част: 540513

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	2-ходов сферичен кран Въртящо задвижване
Начин на задействане	електрическо пневматично
Монтажно положение	произволно
Начин на закрепване	CNOMO с вътрешна резба
Присъединяване арматура	Rp3/4
Индикация за положение на превключване	Посока на копчето = посока на потока
Номинален диаметър DN	20
Работно налягане задвижване	1 бар...8.4 бар
Номинално налягане наклонена спирателна арматура PN	40
Температура на флуида	-20 °C...150 °C
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Тегло на продукта	1500 g
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия