

# Присъединителна плоча VABS-S4-2S-N18-B-K2

Номер на част: 541068

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                 | Стойност                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтажна ширина                                                | 18 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Въз основа на стандарт                                         | ISO 15407-2                                                                                                                                                                                                       |
| Монтажно положение                                             | произволно                                                                                                                                                                                                        |
| Захранване с управляващ въздух                                 | вътрешно                                                                                                                                                                                                          |
| Работно налягане                                               | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 бар...10 бар                                                                                                                                                                            |
| Диапазон на работното напрежение DC                            | 24 V                                                                                                                                                                                                              |
| Устойчивост на импулсно напрежение                             | 4 kV                                                                                                                                                                                                              |
| Допустим ток при 40°C                                          | 2 A                                                                                                                                                                                                               |
| Степен на замърсяване                                          | 3                                                                                                                                                                                                                 |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX)<br>съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение<br>съгласно Директива RoHS на ЕС                                                                        |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)               | съгласно разпоредбите за взривозащита EX на Обединеното кралство<br>съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS<br>съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване |
| Сертификат за взривозащита извън ЕС                            | EPL Gc (GB)                                                                                                                                                                                                       |
| Взривозащита                                                   | Зона 2 (ATEX)<br>Зона 2 (UKEX)                                                                                                                                                                                    |
| Категория ATEX, газ                                            | II 3G                                                                                                                                                                                                             |
| Начин на взривозащита, газ                                     | Ex ec IIC T3 Gc X                                                                                                                                                                                                 |
| Категория на взривоопасност сглобяване                         | IIC                                                                                                                                                                                                               |
| Работен флуид                                                  | Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                                                                                  |
| Указание за работен/управляващ флуид                           | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)                                                                                                                                          |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                             | 0 - няма опасност от корозия                                                                                                                                                                                      |
| Сертификат за LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                 |
| Макс. повърхностна температура сглобяване                      | T3                                                                                                                                                                                                                |
| Клас защита                                                    | IP65<br>NEMA 4<br>в монтирано състояние                                                                                                                                                                           |
| Температура на околната среда                                  | -5 °C...50 °C                                                                                                                                                                                                     |

| Характеристика                      | Стойност                        |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Тегло на продукта                   | 192 g                           |
| Начин на закрепване                 | с отвор<br>съгласно ISO 15407-2 |
| Указание за материала               | Съответствие с RoHS             |
| Материал на присъединителната плоча | Алуминиева отливка под налягане |